

FLH 250 I FLH 400

HEIZGEBLÄSE 250–400 W

Die Baureihe der FLH Heizgebläse besteht aus zwei Varianten mit Heizleistungen von 250 und 400 Watt. Diese Art der Heizung ist optimal für den Einsatz in größeren Schaltschränken geeignet, Sie hat einen integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt und somit für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt.



PRODUKT	FLH 250	FLH 400	
ARTIKEL-NR.	17025010007	17040010007	EINHEIT
ARTIKEL-NR. plus 2, Schutzgitter	17025010107	17040010107	

DATEN

Heizleistung (Ta = +20 °C)	250	400	W
Nennspannung ±10 %	AC 50 60 Hz		V
	230		
Funktionsbereich	207–258 V AC 50 60 Hz		
Max. Einschaltstrom	1,1	1,8	A
Max. Oberflächentemperatur	70	85	°C
Einsatztemperaturbereich	–40 ... +70		
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz	IP 20		
Schutzklasse	I		
Gerätekonstruktion	Aluminiumprofil, hell eloxiert		
Montageart	Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715		
Anschlussart	Steckklemm-Anschluss		
Gewicht	1035	1200	g

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Thermostat	17111000000
Hygrostat	17207000000
Schaltschrankinnenlüfter	18110000000

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.



Abmessungen

mm	FLH 250	FLH 400
X	85	85
Y1	186,5	226,5
Y2	90	110
Y3	65	65
Z	104	104

